

EZ 3

EZ 3

GELIJKRICHTERLAMP  
REDRESSEUSE  
(VAC) (1)

Vf	=		6,3	V.	
If	=		0,65	A.	
Va(max)	=	2 × 300	2 × 350	2 × 400	V.
Ia(max)	=	100	100	100	mA.
C(max)(2)	=	32	16	16	μF.

(1) De kathode steeds met gloeidraad verbinden.

(1) Connecter toujours la cathode au filament.

(2) Eerste afvlakcondensator.

(2) Premier condensateur de filtrage.

